


PNMU 1205 ANER-GH, PR1510, Type: GG

Données de commande

N° commande	222815 GG
GTIN	4960664671151
Classe d'article	25A

Description
Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Avance f_z par dent: 0,06 – 0,25 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,06 – 0,25 mm
Type	GG
Nombre de changements/dents	10
Code ISO plaquette	PNMU 1205 ANER-GH
Nuance	PR1510
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		