

Garant

Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Ø D: 23,5mm



Données de commande

N° commande	216100 23,5
GTIN	4045197429605
Classe d'article	210

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Longueur de col L_1	30 mm
Ø queue D_s h6	20 mm
Longueur totale L_{tot}	130 mm
Ø chanfreinage max. D_{max}	35,8 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Plaquette adaptée	SD.. 090308
Nombre de dents Z	4
Ø D	23,5 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Angle d'attaque κ	45 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard

Type de produit

Fraises à chanfreiner

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini
3,8 Nm

211750 3,8

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces

219804

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces

219805

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP

674252 15IP