

**Garant****Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Type: 10****Données de commande**

N° commande	216550 10
GTIN	4045197685520
Classe d'article	210

**Description****Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

**Description technique**

Longueur de col $L_1$	42 mm
Plaquette adaptée	260986 HB725-1
Ø queue $D_s$ h6	25 mm
Vis pour plaquette	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø chanfreinage max. $D_{max}$	32,5 mm
Longueur totale $L_{tot}$	100 mm
Nombre de dents Z	2
Ø D	10,4 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en poussant	90 degré
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

---

## Accessoires

Vis de serrage

219844

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP

674252 15IP

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm

211750 3,0