

**Garant****SCLT 05T104, HU7810, Type: ALU**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 216465 ALU    |
| GTIN             | 4045197552785 |
| Classe d'article | 21A           |

## Description

SCLT 05T104 ALU Rayon d'angle: 0,4 mm  
Avance  $f_z$  par dent: 0,08 – 0,18 mm

## Description technique

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Avance $f_z$ par dent       | 0,08 – 0,18 mm          |
| Type                        | ALU                     |
| Rayon d'angle               | 0,4 mm                  |
| Code ISO plaquette          | SCLT 05T104             |
| Nuance                      | HU7810                  |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Nombre de changements/dents | 4                       |
| Type de produit             | Plaquette pour fraisage |

**Données utilisateur**

|                        | <b>Adéquation</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Code ISO</b> |
|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Plastiques         | adaptée             | 1000 m/min           | N               |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée             | 700 m/min            | N               |
| Alu > 10% Si           | adaptée             | 400 m/min            | N               |
| Huile                  | adaptée             |                      |                 |
| av. arrosage max.      | adaptée             |                      |                 |
| av. arrosage min.      | adaptée             |                      |                 |
| à sec                  | moyennement adaptée |                      |                 |