

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.

Pour $a_e = 0,3 \times D$ / a_p max = 4,8 mm.

Epaisseur plan de travail: 3,5 mm

Rayon d'angle: 0,5 mm

Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	0,5 mm
Code ISO plaquette	APMT 100305 TR
Nuance	HB735
Type d'outils	Carbure

Epaisseur plan de travail	3,5 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	330 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	255 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	205 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	175 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		