



Fraise à lamer à 45° KOMET®, Queue Weldon, Pour vis DIN à tête fraisée: M12



Données de commande

N° commande	216600 M12
GTIN	4047109013001
Classe d'article	24D

Description

Utilisation:

Pour l'**ébavurage** de trous ronds et oblongs et pour le fraisage de rainures trapézoïdales. Pour les chanfreinages suivant DIN fin pour les vis DIN M10 – M20.

Des conditions d'utilisation strictes sont indispensables (non utilisables sur perceuses).

Remarque(s):

Plaquettes triangulaires adaptées, voir 216700; 216740; 216770.

Description technique

Ø queue D_s h6	16 mm
Plaquette réversible 216700 ; 216740 ; 216770	14-6603
Plaquette adaptée	TO.. 0902
Jeu de vis pour plaquettes	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Pour vis DIN à tête fraisée	M12
Ø chanfreinage max. D_{max}	23 mm
Nombre de dents Z	2
Nombre de plaquettes	2
Ø fraisage D	11 mm
Longueur totale L_{tot}	100 mm
Type de queue	Queue Weldon

Arrosage interne	non
Angle de lamage	90 degré
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 8IP	239653 8IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 8IP7	239653 8IP7