

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Type: ST900**

Données de commande

N° commande	215947 ST900
GTIN	4045197601773
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.

Pour $a_e = 0,3 \times D$ / a_p max = 4,8 mm.

Epaisseur plan de travail: 3,5 mm

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,12 mm

Description technique

Type	ST900
Avance f_z par dent	0,12 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	APMT 100308 TR

Nuance	HB7525
Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	3,5 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	390 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	270 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	220 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	180 m/min	K
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		