

Garant
Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Type: 1

Données de commande

N° commande	216550 1
GTIN	4045197685506
Classe d'article	210

Description
Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Plaque adaptée	260982 HB725-1
Ø chanfreinage max. D_{max}	16 mm
Vis pour plaque	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur totale L_{tot}	70 mm
Longueur de col L_1	20 mm
Ø queue D_s h6	12 mm
Nombre de dents Z	1
Ø D	1,2 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en poussant	90 degré
Angle d'attaque κ	45 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP

674252 8IP

Vis de serrage Type 1

219795 1

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm

211750 1,2