



**Fraise à surfacer à 45°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/6mm**



## Données de commande

N° commande	214202 100/6
GTIN	4067263002024
Classe d'article	220

## Description

### Exécution:

Sans arrosage interne.

### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

## Description technique

Plaquette adaptée	SE.. 1204..
Ø dents $D_c$	100 mm
Nombre de dents Z	6
Longueur totale $L_{tot}$	50 mm
Ø ext. max. $D_{max}$	113 mm
Ø fixation	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Méthode d'usinage	MTC
Norme	Norme usine
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219848
--------------------------------------	--------