


**ZDET 16M520 FR-721, GH1, Type: ALU**

**Données de commande**

N° commande	220820 ALU
GTIN	4059782504769
Classe d'article	28E

**Description**
**Recommandation(s):**

Remplacer les vis en même temps que les plaquettes. Des vis de rechange sont fournies avec les plaquettes.

**Remarque(s):**

$f_z$  pour  $a_e = 0,3 \times D$ .

$f_z$  pour ébauche jusqu'à  $a_{p\max}$  16 mm: 0,12 - 0,25 mm

$f_z$  pour pré-finition  $a_p$  3 mm: 0,05 - 0,15 mm

$f_z$  pour finition  $a_p$  1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Epaisseur plaquette S: 5 mm

**Description technique**

$f_z$ pour pré-finition $a_p$ 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Type	ALU
$f_z$ pour ébauche jusqu'à $a_{p\max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
$f_z$ pour finition $a_p$ 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Rayon d'angle	2 mm

Epaisseur plaquette S	5 mm
Code ISO plaquette	ZDET 16M520 FR-721
Nuance	GH1
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	1640 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	1095 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		