

Garant**Foret à plaquettes, queue combinée, 4xD, Ø DC: 22mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 232310 22 |
| GTIN | 4045197552860 |
| Classe d'article | 21S |

Description**Exécution:****Grande stabilité et sécurité de processus maximale.****Utilisation:****Pour utilisation statique et rotative.**Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite ($\pm 0,1$ mm).**Egalement pour les machines à faible puissance.** Spécialement conçues pour les applications **MTC (Multi Task Cutting)** sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (**MTM**).

Avec plaquettes 232400 – 232780.

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 040304.

Remarque(s):**ATTENTION!** Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.**Outils étagés jusqu'à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications.****(Quantité minimum de commande: 2 pièces).**

Le formulaire de demande est disponible dans l'eShop, sur la page produit, sous "Formulaires".

Description technique

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Nombre de dents Z | 1 |
| Ø queue D _s | 25 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| Code ISO plaquette | WOEX 040304 |
| Long. utile L ₁ | 88 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Long. queue L_s | 56 mm |
| Ø nom. D | 22 |
| Longueur totale L | 168 mm |
| Limite de réglage maximum V_{max} | 0,5 mm |
| Longueur de col L_A | 112 mm |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4xD |
| Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Application de perçage | Centrage |
| Application de perçage | Pré-perçage en oblique |
| Application de perçage | Perçage transversal sous condition |
| Application de perçage | Perçage d'une cavité |
| Application de perçage | Sortie en biais |
| Application de perçage | convexe |
| Arrosage interne | oui |
| Méthode d'usinage | MTC |
| Type de produit | Forets à plaquettes |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 6IP1 | 239700 6IP1 |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,0 Nm | 211750 1,0 |