


**Garant****Fraise carbure monobloc, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm****Données de commande**

N° commande	202556 2
GTIN	4067263080282
Classe d'article	11X

**Description****Exécution:**

Double angle de dépouille latérale.

**Remarque(s):****Produit succédant à 202555.****Description technique**

Longueur totale L	32 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Tolérance Ø nominal	e8
Ø dents $D_c$	2 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,03 mm
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Longueur de coupe $L_c$	3 mm
Nombre de dents Z	4
Type de queue	HA
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Ø queue $D_s$	2 mm

Angle d'hélice	30 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine $1 \times D$
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	$0,3 \times D$ pour le chanfreinage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	105 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Air

adaptée