

**Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 80/4mm****Données de commande**

N° commande	224000 80/4
GTIN	4960664532933
Classe d'article	25P

**Description****Exécution:**

Fraises avec pas normal et étroit.

**Utilisation:**

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.

**Description technique**

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	12 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	50 mm
Plaquette adaptée	SP.. 1806
Ø dents $D_c$	80 mm
Vis pour plaquette	229703 (T25; 7,5 Nm)
Vis pour cassette	229704
Cassette	229765
Ø ext. max. $D_{\text{max}}$	87 mm

Ø fixation	27 mm
Nombre de dents Z	4
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	75 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

Vis de serrage	229704
Vis de serrage	229703
Cartouche	229765