

Garant
Fraise carbure monobloc, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm

Données de commande

N° commande	202556 6
GTIN	4067263120629
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Double angle de dépouille latérale.

Remarque(s):
Produit succédant à 202555.
Description technique

Tolérance Ø nominal	e8
Longueur de coupe L_c	10 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Nombre de dents Z	4
Ø queue D_s	6 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,03 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,07 mm
Longueur totale L	45 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,033 mm
Angle d'hélice	30 degré
Ø dents D_c	6 mm

Type de queue	HB
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine $1 \times D$
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,3 \times D$ pour le chanfreinage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	105 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Air

adaptée