

Garant**WOEX 06T304 S, HB7635, Type: ST900**

Données de commande

N° commande	232720 ST900
GTIN	4045197346643
Classe d'article	21E

Description

Adapté(s) pour :

Forets à plaquettes GARANT 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Méthode d'usinage: MTC

Avance f: 0,14 mm/tr

Description technique

Avance f	0,14 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	WOEX 06T304 S
Nuance	HB7635
Type d'outils	Carbure
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	275 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	275 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		