

# Yale

Palan avec chaîne en acier rond, Charge admissible: 0,8t



## Données de commande

N° commande	086015 0,8
GTIN	4053981776941
Classe d'article	08Y

## Description

### Exécution:

Engins avec **carter en tôle d'acier**, extrêmement légers, **roue libre en série, faible encombrement**, crochets forgés, pivotants, montés sur paliers. Engin universel modèle "PT".

### Utilisation:

Engin universel pour applications multiples, également pour les conditions les plus difficiles.

### Remarque(s):

Dans le principe de fonctionnement du **frein actionné par la charge filetée**, la pression de freinage axiale est produite par la charge elle-même et donc proportionnelle à la taille de la charge. La charge est maintenue en sécurité dans toute position. Pour la descente, il faut surmonter la différence entre le couple de freinage et celui de charge. Tous les engins Yale en sont équipés.

La **roue libre** automatique permet l'**attachement rapide** de la chaîne déchargée. Sous l'effet de la charge, le **frein actionné par la charge filetée** se referme automatiquement et la charge est maintenue en toute sécurité.

L'**accouplement à friction** (en option sur demande) empêche une prise de charge excessive et augmente ainsi la durée de vie de l'engin de levage.

## Description technique

Longueur minimale entre les crochets	290 mm
Hauteur de levée normale	1,5 m
Charge admissible t	0,8 t
Matériau corps	Acier
Charge admissible	800 kg
Nombre de brins de chaîne	1
Force de levage à charge nominale	26 daN
Roue libre	oui
Poids	5,5 kg
Type de produit	Palan / Palan à chaîne