

**Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, M: M3****Données de commande**

N° commande	135255 M3
GTIN	4067263161431
Classe d'article	12H

Description**Exécution:****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

Description technique

Carré corps □	2,7 mm
Taille de filetage	M3
Ø queue D _s	3,5 mm
Profondeur de filetage	7,5 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	56 mm
Filetage Ø	3 mm
Pas de filetage	0,5 mm
Nombre de goujures	3
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	M
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Norme	DIN 371
Ø perçage	2,5 mm

Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2,5xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauts

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	6 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		