

**Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
250/12mm****Données de commande**

N° commande	225615 250/12
GTIN	4960664647668
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée. Sans arrosage interne.

Description technique

Ø fixation	60 mm
Sous-plaquette	229751
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	8 mm
Vis pour plaquette	229700 (T15; 4,2 Nm)
Ø dents D_c	250 mm
Plaquette adaptée	WNMU 0806..

Nombre de dents Z	12
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Sous-plaquette	229751
Vis de serrage	229700