

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Taille de plaquette: 10****Données de commande**

N° commande	225237 10
GTIN	4960664686070
Classe d'article	25A

**Description****Exécution:**

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 4 arêtes – grâce à l'exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 10°, l'effort de coupe est nettement réduit.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e=0,3 \times D$ .

**Description technique**

Type	INOX
Code ISO plaquette	LOMU...08ER-SM
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	PR1535
Type d'outils	Carbure
Avance $f_z$ par dent	0,06 - 0,15 mm
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		