

**Garant**
**Fraise réglable, Queue Weldon, Ø queue D<sub>s</sub> h6: 20mm**

**Données de commande**

N° commande	216620 20
GTIN	4045197133519
Classe d'article	210

**Description**
**Exécution:**

**Fonctionnement doux** grâce à la **stabilité de la construction**.

**Utilisation:**

Ebavurage des arêtes, des trous ronds et oblongs et pour le chanfreinage. Des conditions d'utilisation rigides sont indispensables (non utilisables sur perceuses). **Pour angles de 10° – 80°, réglage progressif.**

**Remarque(s):**

Tolérance du vernier  $\pm 2,5^\circ$ . **Pour un réglage précis du degré, utiliser un banc de pré-réglage.** Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

**Description technique**

Cassette	219957
Vis de serrage pour fixation de cassette	219945
Vis pour plaquette	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur de col L <sub>1</sub>	30 mm
Ø queue D <sub>s</sub> h6	20 mm
Plaquette réversible 216700 ; 216740 ; 216770	14-660
Plaquette adaptée	TO.. 0902
Nombre de dents Z	1
Longueur totale L <sub>tot</sub>	95 mm

Type de queue	Queue Weldon
Plage de réglage de l'angle de chanfreinage	10-80 degré
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à lamer

## Accessoires

Vis de serrage	219945
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Cartouche de rechange pour fraise	219957
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
Vis de serrage	219843