

**Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
200/12mm****Données de commande**

N° commande	225615 200/12
GTIN	4960664647729
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée. Sans arrosage interne.

Description technique

Ø fixation	60 mm
Vis pour plaquette	229700 (T15; 4,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	8 mm
Plaquette adaptée	WNMU 0806..
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Ø dents D_c	200 mm
Nombre de dents Z	12

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229700
----------------	--------