



## Taraud machine HOLEX Clever Tap HSS-E Type B, non revêtu, MF: 20X1,5



### Données de commande

N° commande	132845 20X1,5
GTIN	4067263161776
Classe d'article	12H

### Description

#### Exécution:

#### Affûtage GUN.

#### HOLEX Clever Tap:

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

### Description technique

Carré corps □	12 mm
Norme	DIN 374
Nombre de goujures	3
Type de filetage	MF
Pas de filetage	1,5 mm
Ø perçage	18,5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Nombre de dents Z	3
Taille de filetage	M20×1,5
Profondeur de filetage	60 mm
Longueur totale L	125 mm
Filetage Ø	20 mm
Type d'outils	HSS E

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauts

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	28 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	23 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	6 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		