


LOMU...08ER-GM, PR1510, Taille de plaquette: 15

Données de commande

N° commande	225240 15
GTIN	4960664648818
Classe d'article	25A

Description
Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 4 arêtes – grâce à l'exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 10°, l'effort de coupe est nettement réduit.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e=0,3 \times D$.

Avance f_z par dent: 0,06 - 0,25 mm

Code ISO plaquette: LOMU...08ER-GM

Type: GG

Rayon d'angle: 0,8 mm

Description technique

Type	GG
Code ISO plaquette	LOMU...08ER-GM
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	PR1510
Type d'outils	Carbure

Avance f_z par dent	0,06 - 0,25 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		