

Garant
ONEU 05T6 ANER, HU7810, Type: ALU


Données de commande

N° commande	213424 ALU
GTIN	4045197662873
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Double face avec 2x8 arêtes.

Recommandation(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Profondeur de coupe max. $a_{p,max}$: 3 mm

Type: ALU

Avance f_z par dent: 0,23 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,23 mm
Type	ALU
Nombre de changements/dents	16
Code ISO plaquette	ONEU 05T6 ANER

Nuance	HU7810
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	3 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	750 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	750 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	500 m/min	N
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		