

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7520, Type: ST1400**

Données de commande

N° commande	213912 ST1400
GTIN	4045197302762
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3,5$ mm.

Avance f_z par dent: 0,19 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,19 mm
Type	ST1400
Code ISO plaquette	SEKN 1203 AFTN
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	235 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	230 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	105 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	105 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		