

Garant
XNEU 14T7 ANEN-W Plaquette de finition large, HB7730, Type: UNI

Données de commande

N° commande	213470 UNI
GTIN	4045197673015
Classe d'article	21A

Description
Exécution:

Plaquette de finition large à 1 arête.

Recommandation(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Longueur du chanfrein de planage 8 mm.

Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$: 6 mm

Description technique

Type	UNI
Code ISO plaquette	XNEU 14T7 ANEN-W
Nuance	HB7730
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	6 mm

Type de produit

Plaquette pour fraisage