

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7525, Type: ST900**

Données de commande

N° commande	213922 ST900
GTIN	4045197553850
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3,5$ mm.

Avance f_z par dent: 0,19 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,19 mm
Type	ST900
Code ISO plaquette	SEKN 1203 AFTN
Nuance	HB7525
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	120 m/min	K
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		