

Garant**SPUN 120308 S, HB7535, Type: INOX**

Données de commande

N° commande	213510 INOX
GTIN	4045197319272
Classe d'article	21A

Description technique

Avance f_z par dent	0,17 mm
Type	INOX
Epaisseur plaquette E	3,18 mm
Code ISO plaquette	SPUN 120308 S
Nuance	HB7535
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	500 m/min	N

Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	400 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	200 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		