

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7520, Type: UNI

Données de commande

N° commande	213438 UNI
GTIN	4045197605962
Classe d'article	21A

Description
Exécution:

Double face avec 2×8 arêtes.

Recommandation(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$: 3 mm

Type: UNI

Description technique

Type	UNI
Nombre de changements/dents	16
Code ISO plaquette	ONMU 05T6 ANER
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	3 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	280 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		