

**Garant****SPUN 120308 E, HU7730, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	213450 ST1400
GTIN	4045197319258
Classe d'article	21A

**Description**SPUN 120308 E ST1400 Avance  $f_z$  par dent: 0,18 mm**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,18 mm
Type	ST1400
Code ISO plaquette	SPUN 120308 E
Nuance	HU7730
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
--	------------	-------	----------

Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	250 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		