

Garant**Fraise à lamer en tirant à 180°, Ø fraisage max. D: 18mm**

Données de commande

N° commande	217180 18
GTIN	4045197196903
Classe d'article	210

Description

Exécution:**Avec une dent (z = 1).** Sans arrosage interne.**Remarque(s):**Cote e = cote de programmation (informations en fin de page). Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Ø fraisage D	18 mm
Nombre de dents Z	1
Longueur de col L ₁	62 mm
Ø min. d _{min}	10,5 mm
Ø moyeu D ₁	25 mm
L ₃	40 mm
Vis pour plaquette	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø queue D ₅ h6	20 mm
L ₂	47 mm
Type de queue	Whistle Notch
Cote de programmation e	4,05 mm
Plaquette adaptée	260142

Longueur totale L	112 mm
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Vis de serrage Type 1	219795 1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2