

Garant**Fraise à lamer en tirant à 180°, Ø fraisage max. D: 76mm**

Données de commande

N° commande	217180 76
GTIN	4045197465740
Classe d'article	210

Description

Exécution:**Avec une dent (z = 1).****Remarque(s):**

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page). Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,5** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

Description technique

Longueur de col L ₁	185 mm
Type de queue	Weldon
Ø queue D _s h6	50 mm
Ø fraisage D	76 mm
Nombre de dents Z	1
Cote de programmation e	12,55 mm
Ø min. d _{min}	52 mm
L ₃	155 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Plaquette adaptée	260158
Arrosage interne	oui
Longueur totale L	265 mm

Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219848
Vis de serrage	219945