

**Garant****Fraise à lamer en tirant à 180°, Ø fraisage max. D: 43mm**

## Données de commande

N° commande	217180 43
GTIN	4045197281296
Classe d'article	210

## Description

**Exécution:****Avec une dent (z = 1).****Remarque(s):**

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page). Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

## Description technique

Nombre de dents Z	1
Ø fraisage D	43 mm
Vis pour plaquette	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Type de queue	Whistle Notch
Longueur de col L <sub>1</sub>	123 mm
Ø queue D <sub>s</sub> h6	32 mm
L <sub>2</sub>	103 mm
Ø min. d <sub>min</sub>	30 mm
Cote de programmation e	7,05 mm
Ø moyeu D <sub>1</sub>	40 mm
L <sub>3</sub>	95 mm
Plaquette adaptée	260150

Arrosage interne	oui
Longueur totale L	183 mm
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à lamer

## Accessoires

Vis de serrage	219844
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP