

**Garant****Fraise à lamer en tirant à 180°, Ø fraisage max. D: 57mm**

## Données de commande

N° commande	217180 57
GTIN	4045197465726
Classe d'article	210

## Description

**Exécution:****Avec une dent (z = 1).****Remarque(s):**

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page). Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,5** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

## Description technique

Type de queue	Weldon
Nombre de dents Z	1
L <sub>3</sub>	120 mm
Cote de programmation e	9,55 mm
Ø fraisage D	57 mm
Ø min. d <sub>min</sub>	39 mm
Ø queue D <sub>s</sub> h6	40 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	150 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Plaquette adaptée	260158
Arrosage interne	oui
Longueur totale L	220 mm

Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à lamer

---

## Accessoires

Vis de serrage	219945
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219848