



Fraise à dresser à 90° MECX, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 20/4Lmm



Données de commande

N° commande	227100 20/4L
GTIN	4960664462803
Classe d'article	250

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d'usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d'épaulements, fraisage en oblique, etc.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	110 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	6 mm
Ø dents D_c	20 mm
Ø queue $D_s\ h6$	16 mm
Vis pour plaquette	229707 (T6; 0,45 Nm)
Longueur de col L_1	20 mm
Plaquette adaptée	BD.. 0703
Nombre de dents Z	4
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	16 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	38 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	37 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,72 degré

Ø D ₃	17 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229707
----------------	--------