

Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7635, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	214245 INOX
GTIN	4045197302847
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3,5$ mm.

Description technique

Avance f_z par dent	0,19 mm
Type	INOX
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Code ISO plaquette	SEKT 1204 AFTN
Nuance	HB7635
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	215 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	205 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		