



Fraise à dresser à 90° MECX, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 16/4mm



Données de commande

N° commande	227105 16/4
GTIN	4960664472666
Classe d'article	250

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d'usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d'épaulements, fraisage en oblique, etc.

Description technique

Vis pour plaquette	229707 (T6; 0,45 Nm)
Longueur de col L_1	20 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Plaquette adaptée	BD.. 0703
Ø dents D_c	16 mm
Ø queue D_s h6	16 mm
Longueur totale L_{tot}	68 mm
Nombre de dents Z	4
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	12 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	30 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	29 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,95 degré

Ø D ₃	13 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229707
----------------	--------