

Garant**Fraise à surfacer à 45°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/8mm****Données de commande**

N° commande	214400 63/8
GTIN	4045197131775
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Nombre de dents élevé pour une productivité optimale. Attaque positive et effort de coupe réduit pour une faible consommation de puissance.

Avantage(s):**Productivité maximale grâce à:**

- **Vitesse de coupe maximale.**
- **Avances maximales.**
- **Temps d'usinage courts.**

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,5** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Ø ext. max. D_{max}	71,2 mm
Ø dents D_c	63 mm
Ø D_3	71 mm

Ø fixation	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Plaquette adaptée	SD.. 0903
Nombre de dents Z	8
Angle de plongée oblique α_{max}	0,47 mm
Perçage par interpolation a_p	1,5 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	60,5 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	134 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	140 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	45 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219809
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,5 Nm	211750 1,5