



Fraise à dresser à 90° MECX, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/7mm



Données de commande

N° commande	227100 25/7
GTIN	4960664462889
Classe d'article	250

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d'usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d'épaulements, fraisage en oblique, etc.

Description technique

Ø queue D _s h6	25 mm
Longueur de col L ₁	25 mm
Plaquette adaptée	BD.. 0703
Longueur totale L _{tot}	120 mm
Ø dents D _c	25 mm
Vis pour plaquette	229707 (T6; 0,45 Nm)
Profondeur de coupe max. a _{p max}	6 mm
Nombre de dents Z	7
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	21 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	48 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	47 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	0,55 degré

Ø D ₃	22 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229707
----------------	--------