



Fraise grande avance MFH Harrier, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 40/3mm



Données de commande

N° commande	222060 40/3
GTIN	4960664712519
Classe d'article	250

Description

Description:

La fraise grande avance MFH Harrier permet des temps d'usinage courts grâce aux valeurs d'avance et aux profondeurs de coupe élevées. La combinaison arêtes de coupe convexes/angle d'attaque réduit l'effort de coupe et minimise la tendance aux vibrations.

Utilisation:

Augmentation de la productivité lors du surfaçage, du fraisage de poches et du rainurage. Les grandes longueurs de col lors du fraisage en plongée ne sont pas problématiques grâce à l'effort de coupe réduit.

Description technique

Vis pour plaquette	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	23 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	1,5 mm
Ø dents D _c	40 mm
Plaquette adaptée	SOMT..
Taille de plaquette	10
Profondeur de coupe max. a _{p max} pour géométrie LD	3,5 mm
Filetage attachement M	M16

Longueur totale L_{tot}	40 mm
Nombre de dents Z	3
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	22,4 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	63 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,92 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	78 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229717
----------------	--------