


Garant

**Plaquette de fraisage pour gorges de circlips, sans chanfrein d'arête, HB7720,
Cote nom. épaisseur joint: 1,3mm**

**Données de commande**

N° commande	217269 1,3
GTIN	4045197542946
Classe d'article	21C

Description technique

Largeur rainure W -0,03	1,38 mm
Cote nom. épaisseur joint	1,3 mm
Prof. t pour P12	1,1 mm
Rayon R	0,3 mm
Nuance	HB7720
Ø ext. D	11,7 mm
Type	P12
Nombre de dents Z	3
Type de produit	Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	60 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	45 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	35 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		