


BDMT 070308 ER-JS, PR1225, Type: INOX

Données de commande

N° commande	227147 INOX
GTIN	4960664609215
Classe d'article	25A

Description
Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$. 90° précis jusqu'à $a_p = 4$ mm.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,05 – 0,08 mm

Description technique

Type	INOX
Avance f_z par dent	0,05 – 0,08 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	BDMT 070308 ER-JS
Nuance	PR1225
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		