



## Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 20/3Lmm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 227300 20/3L  |
| GTIN             | 4960664396061 |
| Classe d'article | 250           |

### Description

#### Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

### Description technique

|  |                     |
|--|---------------------|
| Vis pour plaquette                                 | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Plaquette adaptée                                  | BD.. 11T3           |
| Ø queue $D_s$ h6                                   | 16 mm               |
| Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$               | 10 mm               |
| Longueur totale $L_{\text{tot}}$                   | 110 mm              |
| Longueur de col $L_1$                              | 26 mm               |
| Ø dents $D_c$                                      | 20 mm               |
| Nombre de dents Z                                  | 3                   |
| Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$ | 13 mm               |
| Perçage par interpolation Ø $D_{\max}$             | 38 mm               |
| Perçage par interpolation Ø $D_{\min}$             | 34 mm               |
| Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$           | 0,88 degré          |
| Ø $D_3$  | 14 mm               |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Type de queue            | Queue cylindrique   |
| Angle d'attaque $\kappa$ | 90 degré            |
| Application de fraisage  | Dressage            |
| Application de fraisage  | Fraisage circulaire |
| Application de fraisage  | Ramping             |
| Arrosage interne         | oui                 |
| Type de produit          | Fraise à dresser    |

---

## Accessoires

|                |        |
|----------------|--------|
| Vis de serrage | 229708 |
|----------------|--------|