


**Fraise à dresser à 90° MECX, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/10mm**

**Données de commande**

N° commande	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Classe d'article	250

**Description technique**

Vis pour plaquette	229707 (T6; 0,45 Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	6 mm
Ø dents $D_c$	40 mm
Ø fixation	22 mm
Plaquette adaptée	BD.. 0703
Nombre de dents Z	10
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,32 degré
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	36 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	77 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	78 mm
Ø $D_3$	37 mm
Type de queue	avec alésage

Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229707
----------------	--------