


BDMT 070302 ER-JT, PR1210, Type: GG

Données de commande

N° commande	227155 GG
GTIN	4960664622573
Classe d'article	25A

Description
Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$. 90° précis jusqu'à $a_p = 4$ mm.

Rayon d'angle: 0,2 mm

Avance f_z par dent: 0,09 – 0,16 mm

Description technique

Type	GG
Avance f_z par dent	0,09 – 0,16 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Code ISO plaquette	BDMT 070302 ER-JT
Nuance	PR1210
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		