



Fraise grande avance MFH Harrier, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 80/5mm



Données de commande

N° commande	222065 80/5
GTIN	4960664707744
Classe d'article	250

Description

Description:

La fraise grande avance MFH Harrier permet des temps d'usinage courts grâce aux valeurs d'avance et aux profondeurs de coupe élevées. La combinaison arêtes de coupe convexes/angle d'attaque réduit l'effort de coupe et minimise la tendance aux vibrations.

Utilisation:

Augmentation de la productivité lors du surfacage, du fraisage de poches et du rainurage. Les grandes longueurs de col lors du fraisage en plongée ne sont pas problématiques grâce à l'effort de coupe réduit.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	2 mm
Plaquette adaptée	SOMT..
Ø fixation	27 mm
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Ø dents D_c	80 mm

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$ pour géométrie LD	5 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Taille de plaquette	14
Vis pour plaquette	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Nombre de dents Z	5
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	136 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	55 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,38 degré
Angle d'attaque κ	10 degré
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229719
----------------	--------