

**Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN, vaporisé, M: M6****Données de commande**

N° commande	130992 M6
GTIN	4067263295853
Classe d'article	12H

**Description****Exécution:**

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

**Utilisation:**

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

**Description technique**

Pas de filetage	1 mm
Longueur de coupe $L_c$	16 mm
Longueur totale L	39 mm
Entrée	B
Ø de détalonnage $D_1$	4,5 mm
Norme de filetage	DIN 13
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Norme	Norme usine
Ø perçage	5 mm
Revêtement	vaporisé
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5xD pour les trous débouchants
Type de produit	Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		