

**Jeu d'embouts de taraudage pour perceuse, Pour filetages métriques: M3-10****Données de commande**

N° commande	130996 M3-10
GTIN	4067263295884
Classe d'article	12K

Description**Exécution:**

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Contenu:

1 embout pour tarauds de chaque 130992: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10

1 adaptateur 675025: 6,3

Description technique

Entrée	B
Norme	Norme usine
Type d'outil de filetage	Tarauds main
Norme de filetage	DIN 13
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	M

Type d'outils	HSS
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Type de produit	Embout de taraudage pour perçuse avec entrée GUN