


SOMT.....ER-FL, CA6535, Type: 10

Données de commande

N° commande	222092 10
GTIN	4960664708253
Classe d'article	25A

Description
Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie FL (orientée état de surface) constitue le 1er choix pour l'ébauche sur des machines de faible puissance.

Ne pas utiliser pour le fraisage hélicoïdal, en plongée et pour le contournage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Description technique

Avance f_z par dent	0,2 – 1,2 mm
Type	S
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	3 mm
Rayon d'angle	2 mm
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Taille de plaquette	10

Code ISO plaquette	SOMT140520ER-FL
Nuance	CA6535
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Inconel	adaptée	30 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		