

Garant**Plaquette de fraisage 55°, HB7720, Filets au pouce: 11****Données de commande**

N° commande	217295 11
GTIN	4045197445490
Classe d'article	21C

Description**Exécution:**

Pour filetages >1 pouce.

Description technique

Filets au pouce	11
Profondeur t	1,478 mm
Géométrie plaquette	Profil complet
Ø ext. D	26 mm
Nombre de goujures	6
Pas de filetage	2,309 mm
Utilisation	Intérieur et extérieur
Nuance	HB7720
Type d'outils	Carbure

Type de filetage	BSW-LH
Type de filetage	G-LH
Type de filetage	BSW
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type	P26
Nombre de dents Z	6
Sens de la coupe	à droite et à gauche
Type de produit	Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	60 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	45 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	35 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K

Uni	adaptée
av. arrosage max.	adaptée
à sec	adaptée